



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stück. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	282615 A	282615 A	R1/A1		6	280752 (Adapter)
A2	1	282615 A	282615 A	R1/A2			
A3	1	282616 A	282615 A	R1/A3			
A4	1	282616 A	282615 A	R1/A4			
F1	1	282617 A		R1/F1			
F2	1	282617 A		R1/F2			

Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
	mech. polished —	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
	uml. total		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated — - —	Werkstoff Material
Original / Änderung Revision / Version 0302	Datum Date	Name	Benennung Title
Name Finkemeyer	24.10.2007		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 75 BS.HI IsoModul
Bemaßung geändert	gez. drawn	Finkemeyer	
	gepr. checked	Winkler	
	ges. seen	Nienhäuser	
SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No. 366470 RP 1000
EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for