






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories			
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	6	280752 (Adapter)
A1	1	282615 A		282615 A		R1/A1				
A2	1	282615 A		282615 A		R1/A2				
A3	1	282616 A		282615 A		R1/A3				
A4	1	282616 A		282615 A		R1/A4				
F1	1	282617 A				R1/F1				
F2	1	282617 A				R1/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
				mech. polished		-				
				umf. total				Maßstab Scale		
				beschichtet coated		- - -		1 : 1		
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance						Gewicht Weight		
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Name		Werkstoff Material		
Name		Finkemeyer		07.11.2006		finkca		Benennung Title		
Bemaßung geändert		gez. drawn		Finkemeyer				Rollenplan		
		gepr. checked		Winkler				Isomat 3/4/5		
		ges. seen		Nienhüser				Schüco AWS 75 BS.HI		
								IsoModul		
								Zeichn.-Nr. Drawing No.		
								366520 RP 1000		
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
								Ersatz für Replacement for		