






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	283308	283308					
A2	1	283308	283308					
A3	1	283309	283308					
A4	1	283309	283308					
F1	1	283310						
F2	1	283310						
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight
				uml. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — - —		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Benennung Title		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 105 CC.HI Sonderrollen 367130 RP 1000
Name				19.12.2008		Zeichn.-Nr. Drawing No.		
Serienbez. geändert		gez. drawn		Finkemeyer				
		gepr. checked		Finkemeyer				
		ges. seen		Nienhüser				
		SCHÜCO				EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for