



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prühinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	280702 B	280702 B	R1/S1/R3/A1/R3/R4/S1	R1	5	296209	(6.5 mm)
A2	1	280702 B	280702 B	R1/R2/A2/R5	R2	3	280748	(6.0 mm)
A3	1	280703 B	280702 B	R1/S1/R3/A3/R3/R4/S1	R3	4	296449	(2.0 mm)
A4	1	280703 B	280702 B	R1/R2/A4/R5	R4	2	283316	(19.5 mm)
F1	1	280701 B		R1/R2/F1/R5	R5	3	296210	(10.0 mm)
F2	1	283164			S1	4	282014	(Scheibe)
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished				Maßstab Scale
				uml. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		
Original / Änderung Revision / Version				Datum Date		Name		Werkstoff Material
1201				15.02.2008				
Name Finkemeyer								
Bestückung geändert				gez. drawn		Finkemeyer		Benennung Title
				gepr. checked		Winkler		
				ges. seen		Nienhüser		
								Schüco AWS 65 WF
								IsoModul
								367540 RP 1000
								Ersatz für Replacement for