






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	280702 A	280702 A	R1/A1	R1	6	280750 (Adapter)
A2	1	280702 A	280702 A	R1/A2	SA1	6	299146*
A3	1	280703 A	280702 A	R1/A3			*Isomat 3: 4
A4	1	280703 A	280702 A	R1/A4	SA2	3	299343*
F1	1	280701 A		R1/F1			*Isomat 3: 2
F2	1	280701 A		R1/F2			

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished		Maßstab Scale	
		uml. total		1 : 1	Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date	Name	Benennung Title	
0403		03.09.2014		Rollenplan Isomat 3/4/5	
Hinweisstern hinzugefügt		gez. drawn	winkan	Schüco AWS 65 WF	
		gepr. checked	Finkemeyer	IsoModul	
		ges. seen	Nienhüser	367730 RP 1000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO