






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	5	280750 (Adapter)
A1		1	280702 A	280702 A	R1/A1		R2	1	296210 (10.0 mm)
A2		1	280702 A	280702 A	R1/A2		SA2	3	299343*
A3		1	280703 A	280702 A	R1/A3		*Isomat 3: 2		
A4		1	280703 A	280702 A	R1/A4				
F1		1	280701 A		R1/F1				
F2		1	283164		R2/F2				
			Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
					mech. polished -		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight
		uml. total							
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated				Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201				Datum Date		Name		Benennung Title	
Name				03.12.2008				Rollenplan Isomat 3/4/5	
Stck. entfernt			gez. drawn	Finkemeyer		Schüco AWS 65 WF		IsoModul	
			gepr. checked	Winkler					
			ges. seen	Nienhüser					
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		367750 RP 1000	
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	