



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	1	296229 (5.5 mm)	
					R2	1	296210 (10.0 mm)	
A1	1	283801	283801					
A2	1	283801	283801					
A3	1	283802	283801					
A4	1	283802	283801					
F1	1	283799		R1/F1/R2				
F2	1	283797						
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished		Maßstab Scale		Gewicht Weight
				uml. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		1 : 1		
Original / Änderung Revision / Version			0201		Datum Date		Name	
Name					08.11.2016		Benennung Title	
Hinweistext hinzu gefügt			gez. drawn		Finkemeyer, C.		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 75 BS.SI Sonderrollen	
			gepr. checked		Winkler, A.			
			ges. seen		Nienhüser, R.			
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		368940 RP 1000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	