






Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

						Stck.	Art.-Nr. Zubehör
	Stck.	Art.-Nr. für Isomat 3/5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen)	R1	6	280750
A1	1	280699 A	280699 A	R1/A1			
A2	1	280699 A	280699 A	R1/A2			
A3	1	280700 A	280699 A	R1/A3			
A4	1	280700 A	280699 A	R1/A4			
F1	1	280698 A		R1/F1			
F2	1	280698 A		R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU		Info-Plan:	
			mech. polished	-	Maßstab Scale	1 : 1	Gewicht Weight
			unt. total				g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated				
Original / Änderung Revision / Version		0302	Datum Date	Name	Werkstoff Material		
Name Helwer			20.06.2005	prakkeau	Benennung Title	Rollenplan Isomat 3/4/5	
Zeichnung in AutoCAD erstellt		gez. drawn		Helwer			
		gepr. checked		Finkemeyer			
		ges. seen		Nienhäuser	Royal S 65.HI		IsoModul
					Zeichn.-Nr. Drawing No.	370130 RP 1000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	