






Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

	Stck.	Art.-Nr. für Isomat 3/5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen)	R1	Stck. 4	Art.-Nr. Zubehör 296210
A1	1	293906	293906	A1/R1			
A2	1	293906	293906	A2/R1			
A3	1	293907	293906	A3/R1			
A4	1	293907	293906	A4/R1			
F1	1	293395					
F2	1	293395					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:		
			meh. polished	-	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m	
			uml. total				
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	- - -			
Original / Änderung Revision / Version		0201	Datum Date	Name	Werkstoff Material		
Name Helwer			20.06.2005	prakkeau	Benennung Title		
Zeichnung in AutoCAD erstellt		gez. drawn	Helwer		Rollenplan Isomat 3/4/5		
		gepr. checked	Finkemeyer				
		ges. seen	Nienhäuser				
		SCHÜCO			Royal S 65.HI IsoClassic		
		Zechn.-Nr. Drawing No.			370480 RP 0000		
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for		