






Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

					Stck.		Art.-Nr. Zubehör	
	Stck.	Art.-Nr. für Isomat 5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen)	R1	6	280750	
A1	1	280699 A	280699 A	R1/A1	R2	2	296452	
A2	1	280699 A	280699 A	R1/A2/R2/R3/S1	R3	2	296449	
A3	1	280700 A	280699 A	R1/A3	S1	2	282014	
A4	1	280700 A	280699 A	R1/A4/R2/R3/S1				
F1	1	280698 A		R1/F1				
F2	1	280698 A		R1/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		
				mech. polished		-		
				umf. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		-		
Original / Änderung Revision / Version				Datum Date		Name		
1302				08.07.2005		winkan		
Name Helwer				gez. drawn		Winkler		
Neue Zeichnung für Isomat 3				gepr. checked		Finkemeyer		
				ges. seen		Nienhüser		

SCHÜCO