






Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

					Stck.		Art.-Nr. Zubehör	
Stck.		Art.-Nr. für Isomat 5		Art.-Nr. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen)		
A1	1	280696 A		280696 A		R1/R2/A1/R3/S1		R1 3 280748
A2	1	280699 A		280699 A		R2/A2		R2 6 280750
A3	1	280697 A		280696 A		R1/R2/A3/R3/S1		R3 2 296565
A4	1	280700 A		280699 A		R2/A4		S1 2 282014
F1	1	280695 A		R1/R2/F1				
F2	1	280698 A		R2/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabweichung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished —		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight g/m
				umf. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — — —		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0201				Datum Date		Name		
Name Helwer		06.12.2004		prakkeau		Benennung Title		
Neue Zeichnung für Isomat 3		gez. drawn		Helwer		Rollenplan Isomat 4/5		
		gepr. checked		Winkler		Royal S 65.HI		
		ges. seen		Nienhüser		IsoModul		
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 370920 RP 1000		
				SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
						Ersatz für Replacement for		