



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prühinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
						6	280750 (Adapter)
A1	1	280736 A	280736 A	R1/A1			
A2	1	280736 A	280736 A	R1/A2			
A3	1	280737 A	280736 A	R1/A3			
A4	1	280737 A	280736 A	R1/A4			
F1	1	280738 A		R1/F1			
F2	1	280738 A		R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished		Maßstab Scale 1 : 1	
				uml. total			
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance			
		beschichtet coated		— — —		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date		Name	
Name				26.01.2009		Benennung Title	
Serienbez. geändert		gez. drawn		Finkemeyer		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ADS 75 HD RL.HI IsoModul	
		gepr. checked		Winkler			
		ges. seen		K1.6			
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						371510 RP 1000	
		EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for	