






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	282615 A	282615 A	R1/A1	
A2	1	282615 A	282615 A	R1/A2	
A3	1	282616 A	282615 A	R1/A3	
A4	1	282616 A	282615 A	R1/A4	
F1	1	282617 A	282617 A	R1/F1	
F2	1	282617 A	282617 A	R1/F2	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance				Info-Plan:	
Oberflächenabwicklung Circumference				Gewicht Weight	
mech. polished				g/m	
umf. total					
beschichtet coated					
VP PU					
Maßstab Scale					
1 : 1					
Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version					
0201					
Name					
Finkemeyer					
Datum Date					
12.10.2006					
Name					
finkca					
Benennung Title					
Profil geändert					
gez. drawn					
Finkemeyer					
gepr. checked					
Winkler					
ges. seen					
Nienhüser					
Zechn.-Nr. Drawing No.					
371540 RP 1000					
EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					
Ersatz für Replacement for					

SCHÜCO

**Rollenplan
Isomat 3/4/5**

Schüco ADS 75 RL.SI

IsoModul

371540 RP 1000