






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
					R1	6	280750 (Adapter)
A1	1	282657 A	282657 A	R1/A1			
A2	1	282657 A	282657 A	R1/A2			
A3	1	282658 A	282657 A	R1/A3			
A4	1	282658 A	282657 A	R1/A4			
F1	1	282660 A		R1/F1			
F2	1	282660 A		R1/F2			

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	-	Maßstab Scale	Gewicht Weight
			uml. total			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material	g/m
Original / Änderung Revision / Version		0201	Datum Date	Name		
Name		Finkemeyer	22.04.2008		Benennung Title	
PT Steg 284128 ersetzt 284170		gez. drawn	Finkemeyer		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ADS 75 SL.SI	IsoModul
		gepr. checked	Winkler			
		ges. seen	Nienhüser			
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.	
					371610 RP 1000	
		EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO