






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention:




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6 296505 (1.2 mm)
A1	1	282657 A	282657 A	R1/R2/R3/A1	R2	6 299293 (3.0 mm)
A2	1	282657 A	282657 A	R1/R2/R3/A2	R3	6 280750 (Adapter)
A3	1	282658 A	282657 A	R1/R2/R3/A3		
A4	1	282658 A	282657 A	R1/R2/R3/A4		
F1	1	282660 A		R1/R2/R3/F1		
F2	1	282660 A		R1/R2/R3/F2		

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
				mech. polished		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight
				uml. total			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated			
Original / Änderung Revision / Version 0504				Datum Date		Werkstoff Material	
Name				21.03.2014		Benennung Title	
Feld R1 in R2 geändert				gez. drawn		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ADS 75 SL.SI IsoModul	
				gepr. checked			
				ges. seen			
				Finkemeyer			
				Winkler			
				Nienhüser			

SCHÜCO