






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
A1	1	280702 B		280702 B		R1/R2/R3/A1			
A2	1	280702 A		280702 A		R4/A2			
A3	1	280703 B		280702 B		R1/R2/R3/A3			
A4	1	280703 A		280702 A		R4/A4			
F1	1	280701 B				R1/R2/R3/F1			
F2	1	280701 A				R4/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-		Maßstab Scale 1 : 1	
				uml. total					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		-		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date		Name			
Name				09.12.2008		Benennung Title		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ASS 100 PS.HI IsoModul	
Serienbez. geändert		gez. drawn		Finkemeyer					
		gepr. checked		Finkemeyer					
		ges. seen		Nienhüser					
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		372030 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO