






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	6	296505 (1.2 mm)
		A1	1	280696 A	280696 A	R1/R2/A1	R2	6	280750 (Adapter)
		A2	1	280696 A	280696 A	R1/R2/A2	SA1	3	299625*
		A3	1	280697 A	280696 A	R1/R2/A3	*Isomat 3: 2		
		A4	1	280697 A	280696 A	R1/R2/A4			
		F1	1	280695 A		R1/R2/F1			
		F2	1	280695 A		R1/R2/F2			
				Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
						mech. polished		-	
						uml. total			
						beschichtet coated		- - -	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale		1 : 1	
						Werkstoff Material		Info-Plan; Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version		0201				Datum Date		Name	
Name				09.12.2008		Benennung Title		Rollenplan Isomat 3/4/5	
Serienbez. geändert		gez. drawn		Finkemeyer		Schüco ASS 70 FD		IsoModul	
		gepr. checked		Finkemeyer					
		ges. seen		Nienhüser					
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		372080 RP 1000	
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	