






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	296505 (1.2 mm)		
					R2	6	280750 (Adapter)		
A1	1	280696 A	280696 A	R1/R2/A1					
A2	1	280696 A	280696 A	R1/R2/A2					
A3	1	280697 A	280696 A	R1/R2/A3					
A4	1	280697 A	280696 A	R1/R2/A4					
F1	1	280695 A		R1/R2/F1					
F2	1	280695 A		R1/R2/F2					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-		Maßstab Scale	
				uml. total					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		- - -		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0403		Datum Date		Name		Benennung Title	
Name				21.09.2011				Rollenplan Isomat 3/4/5	
PA Steg 224093 in		gez. drawn		Finkemeyer					
284295 geändert		gepr. checked		Finkemeyer				Schüco ASS 70 FD	
		ges. seen		Nienhüser					
								IsoModul	
								372100 RP 1000	
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
								Ersatz für Replacement for	