






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	283316 (19.5 mm)	
					R2	6	296565 (4.8 mm)	
A1	1	282615 B	282615 B	R1/R2/A1				
A2	1	282615 B	282615 B	R1/R2/A2				
A3	1	282616 B	282615 B	R1/R2/A3				
A4	1	282616 B	282615 B	R1/R2/A4				
F1	1	282617 B		R1/R2/F1				
F2	1	282617 B		R1/R2/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:		
				mech. polished				
				uml. total		Maßstab Scale	1 : 1	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated	— — —	Werkstoff Material	Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version		0403		Datum Date	Name			
Name				11.03.2009		Benennung Title		
Profilsymbol erneuert		gez. drawn	Finkemeyer		Rollenplan Isomat 3/4/5			IsoModul
		gepr. checked	Winkler					
		ges. seen	Nienhüser					
					Schüco ADS 70.HI			
					Zeichn.-Nr. Drawing No.	372330 RP 1000		
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO