






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories			
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)					
A1		1	282615 B	282615 B	R1/R2/A1/R3					
A2		1	282615 B	282615 B	R1/R2/A2/R3					
A3		1	282616 B	282615 B	R1/R2/A3/R3					
A4		1	282616 B	282615 B	R1/R2/A4/R3					
F1		1	282617 B		R1/R2/F1/R3					
F2		1	282617 B		R1/R2/F2/R3					
			Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU			
					mech. polished		-			
					uml. total					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		- - -		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version			0504		Datum Date		Name		Benennung Title	
Name					25.06.2009				Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ADS 70.HI IsoModul	
Profil gedreht			gez. drawn		Winkler					
			gepr. checked		Finkemeyer					
			ges. seen		Nienhüser					
							Zeichn.-Nr. Drawing No.		372440 RP 1000	
							EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO