






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	282615 A	282615 A	R1/A1	R1	6 280750 (Adapter)
A2	1	282615 A	282615 A	R1/A2		
A3	1	282616 A	282615 A	R1/A3		
A4	1	282616 A	282615 A	R1/A4		
F1	1	282617 A		R1/F1		
F2	1	282617 A		R1/F2		

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	—	Maßstab Scale	1 : 1
		uml. total		Werkstoff Material	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Benennung Title	Rollenplan Isomat 3/4/5
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date	Name	Schüco ADS 70RL.HI IsoModul	
Name		21.07.2008		372550 RP 1000	
PT Steg 284116 ersetzt 284158		gez. drawn	Finkemeyer	EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
		gepr. checked	Winkler		
		ges. seen	Nienhüser		
				Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO