






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	296505 (1.2 mm)
A1	1	282615 A	282615 A	R1/R2/R3/A1	R2	6	299293 (3.0 mm)
A2	1	282615 A	282615 A	R1/R2/R3/A2	R3	6	280750 (Adapter)
A3	1	282616 A	282615 A	R1/R2/R3/A3			
A4	1	282616 A	282615 A	R1/R2/R3/A4			
F1	1	282617 A		R1/R2/R3/F1			
F2	1	282617 A		R1/R2/R3/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished		-	
				uml. total			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Maßstab Scale	
Original / Änderung Revision / Version		0403		Datum Date		Name	
Name		Finkemeyer		21.04.2008		Name	
PT Steg 284108 ersetzt 284154		gez. drawn		Finkemeyer		Benennung Title	
		gepr. checked		Winkler		Rollenplan	
		ges. seen		Nienhüser		Isomat 3/4/5	
						Schüco ADS 70RL.HI	
						IsoModul	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						372720 RP 1000	
				EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	