






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	6	280750 (Adapter)
A1		1	282615 A	282615 A	R1/A1				
A2		1	282615 A	282615 A	R1/A2				
A3		1	282616 A	282615 A	R1/A3				
A4		1	282616 A	282615 A	R1/A4				
F1		1	282617 A		R1/F1				
F2		1	282617 A		R1/F2				
			Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
					mech. polished		Maßstab Scale		Gewicht Weight
		umf. total			1 : 1				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated				
Original / Änderung Revision / Version			0100		Datum Date		Name		Werkstoff Material
Name					13.09.2006		winkan		Benennung Title
			gez. drawn		Winkler		Rollenplan		
			gepr. checked		Finkemeyer		Isomat 3/4/5		
			ges. seen		Nienhüser		Schüco ADS 70SL.HI		
							IsoModul		
							Zeichn.-Nr. Drawing No.		
							372820 RP 1000		
							EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
							Ersatz für Replacement for		