






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
					R1	6	280750 (Adapter)
A1	1	282615 A	282615 A	R1/A1			
A2	1	282615 A	282615 A	R1/A2			
A3	1	282616 A	282615 A	R1/A3			
A4	1	282616 A	282615 A	R1/A4			
F1	1	282617 A		R1/F1			
F2	1	282617 A		R1/F2			

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	—	Maßstab Scale	Gewicht Weight
			umf. total			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	— — —		
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Name	Werkstoff Material
Name			13.09.2006	winkan	Benennung Title	Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ADS 70SL.HI IsoModul
		gez. drawn	Winkler			
		gepr. checked	Finkemeyer			
		ges. seen	Nienhüser			
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.	372830 RP 1000
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for