






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6 296505 (1.2 mm)	
A1	1	282615 A	282615 A	R1/R2/R3/A1	R2	6 299293 (3.0 mm)	
A2	1	282615 A	282615 A	R1/R2/R3/A2	R3	6 280750 (Adapter)	
A3	1	282616 A	282615 A	R1/R2/R3/A3			
A4	1	282616 A	282615 A	R1/R2/R3/A4			
F1	1	282617 A		R1/R2/R3/F1			
F2	1	282617 A		R1/R2/R3/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished		Info-Plan:	
				uml. total		Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version		0403		Datum Date		Werkstoff Material	
Name				21.03.2014		Benennung Title	
Feld R1 in R2 korrigiert		gez. drawn		Finkemeyer		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ADS 70SL.HI IsoModul	
		gepr. checked		Winkler			
		ges. seen		Nienhüser			
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						372970 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO