






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	280750 (Adapter)	
A1	1	280702 A	280702 A	R1/A1	SA1	3	283021*	
A2	1	280702 A	280702 A	R1/A2	SA2	3	299343*	
A3	1	280703 A	280702 A	R1/A3			ISOMAT 3: 2 Stck.	
A4	1	280703 A	280702 A	R1/A4				
F1	1	280701 A		R1/F1				
F2	1	280701 A		R1/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:		
				mech. polished	-			
				uml. total		Maßstab Scale		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated	-	1 : 1	Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date	Name	Werkstoff Material		
Name				29.10.2008		Benennung Title		
Abmaße Ringe hinzugefügt		gez. drawn	Finkemeyer		Rollenplan Isomat 3/4/5			
		gepr. checked	Winkler					
		ges. seen	Nienhüser					
				SCHÜCO		Schüco AWS 65		
						IsoModul		
						373120 RP 1000		
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
						Ersatz für Replacement for		