






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	282821 (20.0 mm)		
A1	1	280702 B	280702 B	R1/A1/R2	R2	4	299293 (3.0 mm)		
A2	1	280702 B	280702 B	R1/A2/R2	R3	2	296452 (1.5 mm)		
A3	1	280703 B	280702 B	R1/A3/R2					
A4	1	280703 B	280702 B	R1/A4/R2					
F1	1	280701 B		R1/F1/R3					
F2	1	280701 B		R1/F2/R3					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished	-	Maßstab Scale		Gewicht Weight	
	uml. total								
	beschichtet coated			- - -					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					1 : 1	g/m		
Original / Änderung Revision / Version				0201		Datum Date	Name	Werkstoff Material	
Name				Finkemeyer		03.11.2006	finkca	Benennung Title	
Bemaßung geändert				gez. drawn		Finkemeyer		Rollenplan	
				gepr. checked		Winkler		Isomat 3/4/5	
				ges. seen		Nienhüser		Schüco AWS 65 BS	
								IsoModul	