



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck.	Art.-Nr. Zubehör
						Qty.	Art.-No. Accessories
A1	1	280702 B	280702 B	R1/A1/R2	R1	6	282821 (20.0 mm)
A2	1	280702 B	280702 B	R1/A2/R2	R2	4	299293 (3.0 mm)
A3	1	280703 B	280702 B	R1/A3/R2	R3	2	296452 (1.5 mm)
A4	1	280703 B	280702 B	R1/A4/R2			
F1	1	280701 B		R1/F1/R3			
F2	1	280701 B		R1/F2/R3			

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:		
			mech. polished	—	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m		
			umf. total					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	— — —				
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date	Name	Werkstoff Material			
Name Finkemeyer			03.11.2006	finkca	Benennung Title			
Bemaßung geändert		gez. drawn	Finkemeyer		Rollenplan			
		gepr. checked	Winkler		Isomat 3/4/5			
		ges. seen	Nienhüser		Schüco AWS 65 BS IsoModul			
					Zeichn.-Nr. Drawing No. 373350 RP 1000			
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	