






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
						R1	6	280752 (Adapter)
						SA1	3	296863*
								*Isomat 3: 2
A1	1	280736 A	280736 A	R1/A1				
A2	1	280736 A	280736 A	R1/A2				
A3	1	280737 A	280736 A	R1/A3				
A4	1	280737 A	280736 A	R1/A4				
F1	1	280738 A		R1/F1				
F2	1	280738 A		R1/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan;
				mech. polished		Maßstab Scale		Gewicht Weight
				uml. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		1 : 1		
Original / Änderung Revision / Version				Datum Date		Werkstoff Material		
0403				Name		Benennung Title		
Name				08.12.2008		Rollenplan		
SA1 geändert				gez. drawn		Isomat 3/4/5		
				gepr. checked		Schüco AWS 75 RL.SI		
				ges. seen		IsoModul		
								</