






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
					R1	6 280750 (Adapter)
A1	1	282615 A	282615 A	R1/A1		
A2	1	282615 A	282615 A	R1/A2		
A3	1	282616 A	282615 A	R1/A3		
A4	1	282616 A	282615 A	R1/A4		
F1	1	282617 A		R1/F1		
F2	1	282617 A		R1/F2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	
				mech. polished	Info-Plan:	
				uml. total	Maßstab Scale	
					1 : 1	
					Gewicht Weight	
					Werkstoff Material	
					Benennung Title	
					Rollenplan	
					Isomat 3/4/5	
					Schüco ADS 70.HI	
					IsoModul	
					Zeichn.-Nr. Drawing No.	
					374240 RP 1000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für Replacement for	

Original / Änderung Revision / Version	0504	Datum Date	18.06.2019	Name	
Name					
PT Steg 284525 ersetzt 284157	gez. drawn	Finkemeyer, C.			
PT Steg 284523 ersetzt 284155	gepr. checked	Winkler, A.			
	ges. seen	Nienhüser, R.			

SCHÜCO	
--------	--