






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	282473 A	282473 A	R1/R2/R3/A1	R1	6 296207 (4.0 mm)
A2	1	282473 A	282473 A	R1/R2/R3/A2	R2	6 296229 (5.5 mm)
A3	1	282474 A	282473 A	R1/R2/R3/A3	R3	6 280750 (Adapter)
A4	1	282474 A	282473 A	R1/R2/R3/A4	SA1	3 299144*
F1	1	282472 A		R1/R2/R3/F1	*Isomat 3: 2	
F2	1	282472 A		R1/R2/R3/F2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	
				mech. polished	-	
				uml. total		
				beschichtet coated	-	
					Maßstab Scale 1 : 1	
					Info-Plan: Gewicht Weight	
					Werkstoff Material	
					Benennung Title	
					Rollenplan Isomat 3/4/5	
					Schüco AWS 75 BC.HI IsoModul	
					Zeichn.-Nr. Drawing No. 374580 RP 1000	
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für: Replacement for	

SCHÜCO