



365840




345260

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

						Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	280749 (7.0 mm)	
		A1	1	280702 B	280702 B	R1/R2/A1/R3	R2	6	296229 (5.5 mm)
		A2	1	280702 B	280702 B	R1/R2/A2/R3	R3	6	296210 (10.0 mm)
		A3	1	280703 B	280702 B	R1/R2/A3/R3			
		A4	1	280703 B	280702 B	R1/R2/A4/R3			
		F1	1	280701 B		R1/R2/F1/R3			
		F2	1	280701 B		R1/R2/F2/R3			
				Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
						mech. polished		-	
						uml. total			
						beschichtet coated		- - -	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale		1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Werkstoff Material		Info-Plan: Gewicht Weight	
Name				02.05.2013		Benennung Title		Rollenplan Isomat 3/4/5	
SA Rolle entfernt		gez. drawn		Winkler		Schüco AWS 65			
		gepr. checked		Finkemeyer					
		ges. seen		Nienhüser		IsoModul			
						Zechn.-Nr. Drawing No.		374740 RP 1000	
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	