






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	280696 A	280696 A	R1/A1	
A2	1	280696 A	280696 A	R1/A2	
A3	1	280697 A	280696 A	R1/A3	
A4	1	280697 A	280696 A	R1/A4	
F1	1	280695 A	280695 A	R1/F1	
F2	1	280695 A	280695 A	R1/F2	
				R1	6 280752
				SA1	3 296863*
				* Isomat 3: 2 Stck.	

Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
	mech. polished uml. total	Maßstab Scale	Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	1 : 1	g/m
Original / Änderung Revision / Version	Datum Date	Werkstoff Material	
0100	07.12.2007		
Name		Benennung Title	
	gez. drawn	Rollenplan Isomat 3/4/5	
	gepr. checked		
	ges. seen		
		Schüco AWS 60.HI	IsoModul
		Zechn.-Nr. Drawing No.	374820 RP 1000
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersetzt für Replacement for

SCHÜCO