



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prühinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



- Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
A1		1	280699 B	280699 B	R1/A1/R2			
A2		1	280699 B	280699 B	R1/A2/R2			
A3		1	280700 B	280699 B	R1/A3/R2			
A4		1	280700 B	280699 B	R1/A4/R2			
F1		1	280698 B		R1/F1/R3			
F2		1	280698 B		R1/F2/R3			
			Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
					mech. polished		-	
					uml. total			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		- - -		
Original / Änderung Revision / Version			0100		Datum Date		Name	
Name					07.12.2007		Name	
			gez. drawn		Finkemeyer			
			gepr. checked		Winkler			
			ges. seen		Nienhüser			
							Zeichn.-Nr. Drawing No.	
							374970 RP 1000	
							EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
							Ersatz für Replacement for	
					Rollenplan Isomat 3/4/5		IsoModul	
					Schüco AWS 60.HI			