






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	283128 A	283128 A	R1/A1	
A2	1	283128 A	283128 A	R1/A2	
A3	1	283129 A	283128 A	R1/A3	
A4	1	283129 A	283128 A	R1/A4	
F1	1	283127 A	283127 A	R1/F1	
F2	1	283127 A	283127 A	R1/F2	

Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
mech. polished	umf. total	Maßstab Scale	Gewicht Weight
beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	Datum Date	Name	Benennung Title
0100	08.10.2008	Finkemeyer	Winkler
		Nienhüser	
SCHÜCO			EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature
			Ersatz für Replacement for

Rollenplan
 Isomat 3/4/5
 Schüco ADS 65RL
 IsoModul
 375200 RP 1000