






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen



Durchlauf-
richtung

Isomat 3



- Andruck-
walze

Seitliche Andruck-rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
A1	1		280702 B	280702 B	R1/R2/A1/R3			
A2	1		280702 B	280702 B	R1/R2/A2/R3			
A3	1		280703 B	280702 B	R1/R2/A3/R3			
A4	1		280703 B	280702 B	R1/R2/A4/R3			
F1	1	280701 B			R1/R2/F1/R3			
F2	1	280701 B			R1/R2/F2/R3			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance			Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
					mech. polished		-	
					umf. total			
Paßmaße Close tol.					Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	
Original / Änderung Revision / Version		0100			Datum Date		Name	
Name					26.07.2006		FINKKA	
		gez. drawn			Finkemeyer			
		gepr. checked			Winkler			
		ges. seen			Nienhüser			
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		
						376010 RP 1000		
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
						Ersatz für Replacement for		

Rollenplan Isomat 3/4/5	
Schüco ASS 65 automatic	IsoModul