






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories				
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)						
A1	1	282473 B		282473 B	R1/R2/A1/R3/R4						
A2	1	282473 B		282473 B	R1/R2/A2/R3/R4						
A3	1	282474 B		282473 B	R1/R2/A3/R3/R4						
A4	1	282474 B		282473 B	R1/R2/A4/R3/R4						
F1	1	283465									
F2	1	283532									
				Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
						mech. polished		-			
						uml. total				Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				beschichtet coated		-		1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version				0504		Datum Date				Werkstoff Material	
Name						18.08.2009				Benennung Title	
Neue Isolierstege				gez. drawn		Winkler		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ASS 39 SC IsoModul			
				gepr. checked		Finkemeyer					
				ges. seen		K1.6					
				SCHÜCO				Zeichn.-Nr. Drawing No.			
								376130 RP 1000			
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
								Ersatz für Replacement for			