






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Isomat 4/5



● Andruck-
walze
● Seitliche
Andruck-
rolle

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	282473 B		282473 B	R1/A1/R2/R3			R1 5 280742 (5.4 mm)	
A2	1	282473 B		282473 B	R1/A2/R2/R3			R2 5 280743 (5.0 mm)	
A3	1	282474 B		282473 B	R1/A3/R2/R3			R3 5 282821 (20.0 mm)	
A4	1	282474 B		282473 B	R1/A4/R2/R3			SA1 3 299953*	
F1	1	283474						*Isomat 3: 2	
F2	1	282472 B			R1/F2/R2/R3				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				uml. total				Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		1 : 1		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version				0403		Datum Date		Name	
Name				20.08.2009				Benennung Title	
Bestückung geändert				gez. drawn		Winkler		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ASS 39 SC IsoModul	
				gepr. checked		Finkemeyer			
				ges. seen		K1.6			