






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	280693 B	280693 B	R1/A1/R2/R3		R1	6	282821 (20.0 mm)
A2	1	280693 B	280693 B	R1/A2/R2/R3		R2	6	296210 (10.0 mm)
A3	1	280694 B	280693 B	R1/A3/R2/R3		R3	5	296448 (8.0 mm)
A4	1	280694 B	280693 B	R1/A4/R2/R3		R4	1	296209 (6.5 mm)
F1	1	280692 B		R1/F1/R2/R3		SA1	3	299343*
F2	1	280692 B		R1/F2/R2/R4				*Isomat 3: 2
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:		
				mech. polished uml. total		Maßstab Scale		Gewicht Weight
				beschichtet coated		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date	Name	Benennung Title		
Name				04.04.2011				
Maß korrigiert				gez. drawn	Finkemeyer	Rollenplan Isomat 3/4/5		
				gepr. checked	Winkler			
				ges. seen	Nienhüser	Schüco ASS 39 SC		
						IsoModul		
						Zelchn.-Nr. Drawing No.		
						376190 RP 1000		
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
						Ersatz für: Replacement for		

SCHÜCO