






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	280750 (Adapter)
A1	1	280693 A	280693 A	R1/A1/R2	R2	6	280743 (5.0 mm)
A2	1	280693 A	280693 A	R1/A2/R2	SA2	3	299343*
A3	1	280694 A	280693 A	R1/A3/R2			*Isomat 3: 2 Stück
A4	1	280694 A	280693 A	R1/A4/R2			
F1	1	280692 A		R1/F1/R2			
F2	1	280692 A		R1/F2/R2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU		Info-Plan:	
			mech. polished	-			
			uml. total		Maßstab Scale	1 : 1	Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	-	-	-	g/m
Original / Änderung Revision / Version	0100		Datum Date	Name	Werkstoff Material		
Name		23.06.2008			Benennung Title	Rollenplan Isomat 3/4/5	
		gez. drawn	Finkemeyer		Schüco ASS 39 SC	IsoModul	
		gepr. checked	Finkemeyer				
		ges. seen	Nienhüser				