






Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

	Stck.	Art.-Nr. für Isomat 5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen)	R1	Stck.	Art.-Nr. Zubehör
A1	1	280736 A	280736 A	R1/A1	S1	6	280750
A2	1	280736 A	280736 A	R1/A2/S1		2	280755
A3	1	280737 A	280736 A	R1/A3			
A4	1	280737 A	280736 A	R1/A4/S1			
F1	1	280738 A		R1/F1			
F2	1	280738 A		R1/F2			
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:		
		mech. polished		Maßstab Scale	Gewicht Weight		
		umf. total		1 : 1	g/m		
		beschichtet coated		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Name			
0201		01.12.2004		prakkeau			
Name Helwer				Benennung Title			
S1 Stückzahl geändert		gez. drawn		Helwer			
		gepr. checked		Winkler			
		ges. seen		Nienhüser			
				Royal S 75.HI			
				IsoModul			
				Zechn.-Nr. Drawing No.			
				380410 RP 1000			
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
				Ersatz für Replacement for			

SCHÜCO

**Rollenplan
Isomat 4/5**

Royal S 75.HI

IsoModul

380410 RP 1000

EDV erstellt
Ohne Unterschrift gültig
generated by EDP
valid without signature

Ersatz für
Replacement
for