






Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

					Stck.		Art.-Nr. Zubehör								
	Stck.	Art.-Nr. für Isomat 5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen)	R1	6	280750								
					S1	2	280755								
A1	1	280736 A	280736 A	R1/A1											
A2	1	280736 A	280736 A	R1/A2/S1											
A3	1	280737 A	280736 A	R1/A3											
A4	1	280737 A	280736 A	R1/A4/S1											
F1	1	280738 A		R1/F1											
F2	1	280738 A		R1/F2											
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:							
				mech. polished		-		Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		g/m	
				umf. total											
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— — —		Werkstoff Material							
Original / Änderung Revision / Version				Datum Date		Name		Benennung Title							
0201															
Name				Helwer		01.12.2004						prakkeau			
S1 Stückzahl geändert				gez. drawn		Helwer									
				gez. checked		Winkler									
				gez. seen		Nienhüser		Royal S 75.HI							
				SCHÜCO				Zeichn.-Nr. Drawing No.				380420 RP 1000			
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for			

SCHÜCO

**Rollenplan
Isomat 4/5**

380420 RP 1000