






Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

							Stck.		Art.-Nr. Zubehör					
		Stck.	Art.-Nr. für Isomat 5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen)		R1		6	280750				
		A1	1	280736 A	280736 A	R1/A1	S1		2	280755				
		A2	1	280736 A	280736 A	R1/A2/S1								
		A3	1	280737 A	280736 A	R1/A3								
		A4	1	280737 A	280736 A	R1/A4/S1								
		F1	1	280738 A		R1/F1								
		F2	1	280738 A		R1/F2								
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance			Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:					
					mech. polished		Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		g/m	
					uml. total									
		Paßmaße Close tol.			Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated							
Original / Änderung Revision / Version		0201			Datum Date		Name		Werkstoff Material					
Name		Helwer			01.12.2004		prakkeau		Benennung Title		Rollenplan Isomat 4/5 Royal S 75.HI IsoModul			
S1 Stückzahl geändert					gez. drawn		Helwer							
					gepr. checked		Winkler							
					ges. seen		Nienhüser							
									Zeichn.-Nr. Drawing No.		380430 RP 1000			
									EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			