






Bitte beachten Sie die technischen Hinweise in den Isomat-Handbüchern und überprüfen Sie das Rollergebnis anhand des Prüfplanes!

	Stck.	Art.-Nr. für Isomat 5	Art.-Nr. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen)	R1	Stck.	Art.-Nr. Zubehör
A1	1	280736 A	280736 A	R1/A1	S1	2	280750
A2	1	280736 A	280736 A	R1/A2/S1			
A3	1	280737 A	280736 A	R1/A3			
A4	1	280737 A	280736 A	R1/A4/S1			
F1	1	280738 A		R1/F1			
F2	1	280738 A		R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:		
			mech. polished	Maßstab Scale	1 : 1	Gewicht Weight	g/m
			unt. total				
			beschichtet coated				
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		Datum Date	Material			
Original / Änderung Revision / Version		0201	Name	Benennung Title			
Name Helwer		01.12.2004	prakkeau	Rollenplan			
S1 Stückzahl geändert		gez. drawn	Helwer	Isomat 4/5			
		gepr. checked	Winkler	Royal S 75.HI			
		ges. seen	Nienhäuser	IsoModul			
SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.				
			380460 RP 1000				
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				
			Ersatz für Replacement for				