






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Isomat 4/5



(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

● Andruck-
walze

⊙ Seitliche
Andruck-
rolle

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6 280753
A1	1	280699 B	280699 B	R1/R2/A1/R3	R2	6 280743
A2	1	280699 B	280699 B	R1/R2/A2/R3	R3	6 296448
A3	1	280700 B	280699 B	R1/R2/A3/R3	SA1	3 283120*
A4	1	280700 B	280699 B	R1/R2/A4/R3		*Isomat 3: 2
F1	1	280698 B		R1/R2/F1/R3		
F2	1	280698 B		R1/R2/F2/R3		

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-		Maßstab Scale 1 : 1	
				uml. total					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		- - -		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0403				Datum Date		Name		Benennung Title	
Name				02.05.2013					
SA Rolle geändert				gez. drawn		Winkler			
				gepr. checked		Finkemeyer			
				ges. seen		Nienhüser		Schüco ADS 75.SI	
						Zechn.-Nr. Drawing No.		381230 RP 1000	
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO

**Rollenplan
Isomat 3/4/5**

Schüco ADS 75.SI

IsoModul

381230 RP 1000