






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
					R1	6	296448 (8.0 mm)
					R2	6	299293 (3.0 mm)
					R3	6	296212 (17.0 mm)
A1	1	280699 B	280699 B	R1/R2/A1/R3			
A2	1	280699 B	280699 B	R1/R2/A2/R3			
A3	1	280700 B	280699 B	R1/R2/A3/R3			
A4	1	280700 B	280699 B	R1/R2/A4/R3			
F1	1	280698 B		R1/R2/F1/R3			
F2	1	280698 B		R1/R2/F2/R3			

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	—	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
			umf. total			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	— - —		
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date	Name	Benennung Title Rollenplan Isomat 3/4/5 ROYAL S 75.HI 381420 RP 1000
Name		Finkemeyer		27.11.2007		
Bemaßung hinzugefügt		gez. drawn	Finkemeyer			
		gepr. checked	Winkler			
		ges. seen	Nienhüser			
						Werkstoff Material ISO 75.HI ISO 1000
						Zeichn.-Nr. Drawing No.
						Ersatz für Replacement for

SCHÜCO