






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
A1	1	280699 B	280699 B	R1/R2/A1/R3		R1	6	296448 (8.0 mm)	
A2	1	280699 B	280699 B	R1/R2/A2/R3		R2	6	299293 (3.0 mm)	
A3	1	280700 B	280699 B	R1/R2/A3/R3		R3	6	296212 (17.0 mm)	
A4	1	280700 B	280699 B	R1/R2/A4/R3					
F1	1	280698 B		R1/R2/F1/R3					
F2	1	280698 B		R1/R2/F2/R3					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-		Maßstab Scale	Gewicht Weight
				umf. total					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated				1 : 1	g/m
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Name			
Name		Finkemeyer		13.04.2006		finkca		Benennung Title	
Bemaßung hinzugefügt		gez. drawn		Finkemeyer					
		gepr. checked		Winkler					
		ges. seen		Nienhüser					
								ROYAL S 75.HI	IsoModul
								381440 RP 1000	
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for