






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
A1	1	280696 B		280696 B		R1/R2/A1/R3			
A2	1	280696 B		280696 B		R2/S1/R4/R5/A2/R1/R6/S1			
A3	1	280697 B		280696 B		R1/R2/A3/R3			
A4	1	280697 B		280696 B		R2/S1/R4/R5/A4/R1/R6/S1			
F1	1	280695 B			R1/R2/F1/R3				
F2	1	280695 B			R1/R2/F2/R3				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished uml. total beschichtet coated		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight g/m	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0302				Datum Date		Name		Benennung Title	
Name Winkler				25.02.2008				Rollenplan Isomat 3/4/5	
Hinweistext hinzugefügt				gez. drawn		Finkemeyer		Royal S 75.HI IsoModul	
				gepr. checked		Finkemeyer			
				ges. seen		Nienhüser			