



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



- Andruck-
walze

Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	280752 (Adapter)		
					SA1	3	296375*		
A1	1	280696 A	280696 A	R1/A1			*Isomat 3: 2		
A2	1	280696 A	280696 A	R1/A2					
A3	1	280697 A	280696 A	R1/A3					
A4	1	280697 A	280696 A	R1/A4					
F1	1	280695 A		R1/F1					
F2	1	280695 A		R1/F2					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:			
				mech. polished	-	Maßstab Scale	1 : 1		
				uml. total					Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated					
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date	Name	Werkstoff Material			
Name				05.12.2008		Benennung Title	Rollenplan Isomat 3/4/5		
Stck. entfernt		gez. drawn	Finkemeyer		Schüco AWS 70 WF.HI	IsoModul			
		gepr. checked	Winkler						
		ges. seen	Nienhüser						
					Zeichn.-Nr. Drawing No.	381820 RP 1000			
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz / für Replacement for			