






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
						R1	6 280750 (Adapter)
A1	1	282657 A	282657 A	R1/A1			
A2	1	282657 A	282657 A	R1/A2			
A3	1	282658 A	282657 A	R1/A3			
A4	1	282658 A	282657 A	R1/A4			
F1	1	282660 A		R1/F1			
F2	1	282660 A		R1/F2			

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished		Maßstab Scale	Gewicht Weight
			umf. total			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated			
Original / Änderung Revision / Version			Datum Date		Werkstoff Material	
0302					Title	
Name Finkemeyer			21.04.2008		Benennung	
PT Steg 284128 ersetzt 284170			gez. drawn		Finkemeyer	
			gepr. checked		Winkler	
			ges. seen		Nienhüser	
					Schüco ADS 75.SI	
					IsoModul	
					381880 RP 1000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO

Rollenplan
Isomat 3/4/5

Schüco ADS 75.SI

381880 RP 1000

EDV erstellt
Ohne Unterschrift gültig
generated by EDP
valid without signature

Ersatz für
Replacement
for